

## Garant

### Spintos pagrindas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 1500X1000mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	431050 1500X1000
GTIN	4045197720696
Produktų klasė	41C

### Aprašymas

#### Modelis:

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

**Apatinė spintelė**, korpusas iš lakštinio plieno, priklausomai nuo dydžio su durelėmis (su stalčiais) ir / arba lentynomis, su GARANT užraktais. Spalva: korpusas RAL9006 balto aliuminio, priekinė dalis RAL 5011 plieno mėlynumo.

#### Paskirtis:

Natūralaus kietojo akmens plokštės Nr. 430190 – 430500 saugoti dedamos ant tam numatytų taškų (plieniniai rutuliniai įdėklai).

- **Plokštėms iki 630×630 mm. Dėti ant varstotų ir panašiai geriausiai tinka reguliuojami spaustuvai Nr. 373500.**
- **Sandėlio baldų aukštis reguliuojamas, taip galima išlyginti plokštes (3 taškų atrama ir 2 varžtai apsaugoti nuo apvirtimo).**

#### Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (dešinėje): 60; 100; 120; 200 mm

Durelių aukštis (kairėje): 480 mm

#### Pastaba:

Uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4x Nr. 086002 dyd. 850.

Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Apatinės spintelės aukštis: 720 mm

Spintelės plotis: 1304 mm

Spintelės gylis: 780 mm

Pagrindo aukštis su lentynomis: 780 mm

Stalčiaus naudingasis plotis: 490 mm

Stalčiaus naudingasis gylis: 520 mm

## Techninis aprašymas

Spintelės gylis	780 mm
Stalčių skaičius	4
Stalčiaus naudingasis gylis	520 mm
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis	1500×1000 mm
Svoris	137 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	490 mm
Apatinės spintelės aukštis	720 mm
Spintelės plotis	1304 mm
Keliamoji galia pagal plotą	2000 kg
Durų kiekis	1
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna)	900 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	780 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	90 %
Aukščio išlyginimas	25 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Apatinė dalis