

Garant

Spintos pagrindas, Plokštėms, kurių dydis ilgis×plotis: 2000X1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	431050 2000X1000
GTIN	4045197720702
Produktų klasė	41C

Aprašymas

Modelis:

Tvirtai suvirinta konstrukcija su stovu reikmenų laikymui. Grindų nelygumus išlyginsite reguliuodami aukščio varžtus.

Apatinė spintelė, korpusas iš lakštinio plieno, priklausomai nuo dydžio su durelėmis (su stalčiais) ir / arba lentynomis, su GARANT užraktais. Spalva: korpusas RAL9006 balto aliuminio, priekinė dalis RAL 5011 plieno mėlynumo.

Paskirtis:

Natūralaus kietojo akmens plokštės Nr. 430190 – 430500 saugoti dedamos ant tam numatytų taškų (plieniniai rutuliniai įdėklai).

- **Plokštėms iki 630×630 mm. Dėti ant varstotų ir panašiai geriausiai tinka reguliuojami spaustuvai Nr. 373500.**
- **Sandėlio baldų aukštis reguliuojamas, taip galima išlyginti plokštes (3 taškų atrama ir 2 varžtai apsaugoti nuo apvirtimo).**

Komplektacija:

Stalčiaus priekio aukštis (viduryje): 60; 100; 120; 200 mm

Durelių aukštis (kairėje): 480 mm

Durelių aukštis (dešinėje): 480 mm

Pastaba:

Uždedamiems elementams papildomai užsisakykite 4× Nr. 086002 dyd. 850.

Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė

Apatinės spintelės aukštis: 720 mm

Spintelės plotis: 1566 mm

Spintelės gylis: 780 mm
 Pagrindo aukštis su lentynomis: 780 mm
 Stalčiaus naudingasis plotis: 490 mm
 Stalčiaus naudingasis gylis: 520 mm

Techninis aprašymas

Apatinės spintelės aukštis	720 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Spintelės plotis	1566 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	520 mm
Spintelės gylis	780 mm
Svoris	154 kg
tinka plokštės dydžiui ilgis×plotis	2000×1000 mm
Stalčių skaičius	4
Stalčiaus naudingasis plotis	490 mm
Durų kiekis	2
Keliamoji galia pagal plotą	2000 kg
Maksimalus darbinis aukštis (akmens plokštės viršutinė briauna)	900 mm
Pagrindo aukštis su lentynomis	780 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	100 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	90 %
Aukščio išlyginimas	25 mm
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Apatinė dalis