

**PLANOLITH****Granito plokštė Tikslumo klasė 00, Ilgis x plotis: 2000X1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	430400 2000X1000
GTIN	2050001949837
Produktų klasė	46H

**Aprašymas****Modelis:**

Specialiai parinktas natūralus granitas.

- **Be jokių trūkumų, vientisos struktūros.**
- **Atsparus lenkimui ir kietas.**
- **Absoliučiai atsparus rūdims ir rūgštims, mažas šilumos laidumas.**
- **Tiksliai apdirbtas paviršius (pritrintas deimantu). Leistinos tolerancijos neviršijamos.**
- **Šoninės plokštumos tiksliai statmenos darbiniam paviršiui.**
- **Tvirtinimui ant stovo apatinėje pusėje palikti tvirtinimo taškai (plieniniai rutuliniai įdėklai).**
- **Kietesnis už grūdintąjį plieną (6 – 7 pagal Moso skalę), neįsimagnetinantis ir nelaidus elektrai.**

**Tikslumas:**

Galutinė gamyba ir patikrinimas vyksta kompiuteriu valdomose kondicionuojamose patalpose. Naudojamos matavimo priemonės atitinka nacionalinių ir tarptautinių kalibravimo laboratorijų reikalavimus.

**DIN 876/00 – ypač tiksliai pritrinta deimantu** matavimui.

**Tiekimo sudėtis:**

**Su patikros protokolu, transportavimo pakuote.** Su plieniniais rutuliniais antgaliais

**Pastaba:**

**Papildomai užsakius:** nerūdijantys plieniniai antgaliai, plieniniai T formos griovelių bėgeliai (Nr. 430500 ir Nr. 430190 yra be bėgelių), tikslumas 000, kiti dydžiai, tarpiniai matmenys. Papildomos tiekimo sąlygos.

**Techninis aprašymas**

Lygumas	0,006 mm
---------	----------

Svoris	1320 kg
Storis	220 mm
Plieniniai rutuliniai antgaliai	5
Norma	DIN 876
Tikslumas	00 mm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Matavimo plokštė

## Priedai

Galinių galvučių pora, kokybės klasė 1, sunki konstrukcija Viršūnės aukštis 200 mm	431710 200
Stovas Plokštėms, kurių dydis ilgisxplotis 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Galinių galvučių pora, kokybės klasė 1, sunki konstrukcija Viršūnės aukštis 150 mm	431710 150
Kreipiančioji ir T formos griovelių bėgelis su montavimu Kai plokštės ilgis 2000 mm	431700 2000
Diskinių balansavimo prietaisų pora	431705