


Garant
XDLW 09T308 TN, KU 7710, Tipas: GGG

Užsakymo data

Užsakymo numeris	212964 GGG
GTIN	4045197720573
Produktų klasė	21H

Aprašymas
Pastaba:

 Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p,max}$

Užveržimo varžta Nr. 219933 veržkite maksimaliai iki 2,2 Nm!

 Pastūma f_z per dantį: 0,43 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: XDLW 09T308 TN

Tipas: GGG

Kampo spindulys: 0,8 mm

 Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,99 mm

Techninis aprašymas

Tipas	GGG
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	XDLW 09T308 TN
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,99 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Kietlydinys	KU 7710

Ašmenys	Keramika
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	0,8 mm
Pastūma f_z per dantį	0,43 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	600 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		