

**Žarnų sąvaržų rinkinys 10 vnt., Žarnos išorinio Ø užveržimo ribos: 12-20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080052 12-20
GTIN	4047322560870
Produktų klasė	08A

Aprašymas**Modelis:**

Žarnos sąvarža iš chromuoto plieno su cinkuotais šešiabriauniais varžtais SW7. Juostos plotis 9 mm.

Pastaba:

Žarnų sąvaržų replės rasite Nr. 719985 dyd. 220.

Techninis aprašymas

Žarnos išorinio Ø užveržimo ribos	12 - 20 mm
Užspaudimo eiga	Varžtai
Komplekto sudėtis	10 vnt.
Medžiaga	chromuotas plienas
Produkto rūšis	Žarnos fiksatorius

Priedai

Replės žarnų sąvaržoms Visas ilgis 220 mm	719985 220
---	------------