



## VHM našus grąžtas cilindrinio kotu DIN 6535 HA, TiN, Ø DC h7: 9,5mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 123106 9,5    |
| GTIN             | 4045197448101 |
| Produktų klasė   | 12E           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.**

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 123103.**

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 123107**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 123108**.

### Techninis aprašymas

|  |             |
|--|-------------|
| Nominalusis Ø $D_c$                        | 9,5 mm      |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                 | 2           |
| Pastūma f plienui < 1100 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/aps, |
| Koto tolerancija                           | h6          |
| Užspaudimo griovelio ilgis c               | 95 mm       |
| Tolerancija Nominalusis Ø                  | h7          |
| Koto Ø $D_s$                               | 10 mm       |
| Bendras ilgis L                            | 142 mm      |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Norma   | Gamykliniai standartai |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 80,8 mm                |
| Danga   | TiN                    |
| Ašmenys   | VHM                    |
| Modelis   | 8×D                    |
| Smailas kampas  | 135 laipsniai          |
| Kotas   | DIN 6535 HA su h6      |
| Vidinis aušinimas                                       | taip, su 25 bar        |
| Spalvinis žymėjimas                                     | žalia                  |
| Produkto rūšis  | Spiralinis grąžtas     |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 175 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 135 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | ribotai tinka | 105 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 85 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 75 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 45 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 30 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 35 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 30 m/min       | M         |
| Ketus (G)                       | tinka         | 65 m/min       | K         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |