

Garant GRIDLINE

Kojos / apatinė dalis, Aukštis: 650mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927000 650
GTIN	4062406107284
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.

Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbastaliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Techninis aprašymas

Aukštis	650 mm
Gylis	700 mm
Svoris	5,7 kg
Plotis	50 mm

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

GridLine darbataliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12
Ratukai, rinkinyje 2 vnt. Tipas 2	927092 2