

Garant GRIDLINE

Šoniniai rėmai, Stalčiai 24G gylis, Aukštis: 2500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	935025 2500
GTIN	4062406107451
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Lakštinis plienas su skersiniais, tvirtai suvirintas. Vertikalios rėmų kojos su kiaurymėmis kas 25 mm stalčių, ištraukiamų ar fiksuotų lentynų tvirtinimui. Dugno jungė su srieginėmis įvorėmis aukščio išlyginimui ir įtvirtinimui grindyse.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Kad neapvirstų, būtina reikalingas įtvirtinimas grindyse!

Techninis aprašymas

Rėmo plotis	53 mm
Aukštis	2500 mm
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
medžiagos storis	1,2 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	Stalčiai 24G gylis
Gylis	680 mm
Produkto rūšis	Šoniniai rėmai