

Garant GRIDLINE

Kojos / apatinė dalis, Aukštis: 800mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927000 800
GTIN	4062406107291
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.

Aukštis atitinka darbastalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbastaliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Aukštis	800 mm
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Plotis	50 mm

Svoris	6,9 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

Ratukai, rinkinyje 2 vnt. Tipas 2	927092 2
GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12