

Garant**Besisukantis tekinimo centras slopinantis smūgius, Morzės kūgis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	321405 5
GTIN	4045197720962
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

- **Viršūnės kampas 60°.**
- **Centravimo viršūnė su spyruoklėmis slėgiui ir ilgiui kompensuoti, smūginėms apkrovoms slopinti.**
- **Centravimo viršūnė iš grūdinto įrankinio plieno labai tiksliai įšlifiluota į guolius.**
- **Preciziški ritininiai guoliai sutepti.**
- **Banguotas sandarinimo žiedas neleidžia patekti nešvarumams ir aušinimo skysčiui į įrankio vidų.**
- **Ypatingai standi konstrukcija su papildomu koto lizdu.**
- **Visas įrankis šlifluotas ir grūdintas.**

Precizinis modelis.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.

Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

- **Tekinimo metu atsirandančių smūginių apkrovų slopinimui.**
- **Šiluminio pailgėjimo kompensavimui.**
- **Tinka naudoti su varomųjų galvučių įtaisais.**

Korpuso Ø D: 92 mm

Darbinės dalies ilgis B: 146 mm

didžiausias viršūnės Ø A: 40 mm

maksimalus radialinis mušimas: 0,005 mm

maksimalus sūkių skaičius: 3500 min⁻¹

tekinamo ruošinio masė: 1000 kg

Techninis aprašymas

didžiausias viršūnės \varnothing A	40 mm
maksimalus sūkių skaičius	3500 min ⁻¹
Morzės kūgis	MK5
Korpuso \varnothing D	92 mm
tekinamo ruošinio masė	1000 kg
Darbinės dalies ilgis B	146 mm
maksimalus radialinis mušimas	0,005 mm
Produkto rūšis	Centravimo smaigalys