

Garant
Nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 19/3 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 273780 19/3 |
| GTIN | 4045197720931 |
| Produktų klasė | 21W |

Aprašymas
Paskirtis:

Tinka naudoti kartu su nupjovimo plokštelėmis Nr. 273656– 273670.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273984 – 273994 arba Nr. 319132 / 319133 (VDI laikikliai).

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670. Rinkinyje 2 atpjovimo peiliai, kiekvienas su plokštelių tvirtinimo lizdu.

galima atpjauti pagal ašį: ne

kai maksimalus ruošinio Ø: 40 mm

Aukštis h₁: 15,7 mm

Bendras ilgis L_{viso}: 96 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------|
| kai maksimalus ruošinio Ø | 40 mm |
| Peilio aukštis h ₅ | 19 mm |
| Įpjovos plotis w | 3 mm |
| Aukštis h ₁ | 15,7 mm |
| Bendras ilgis L _{viso} | 96 mm |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Paskirtis | neutralus |
| Vidinis aušinimas | ne |
| galima atpjauti pagal ašį | ne |
| Produkto rūšis | Įpjovimo peilis |