



Dinamometrinis atsuktuvas TorqueVario®, Maksimalus sukimo momentas: 1400cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659930 1400
GTIN	4010995396909
Produktų klasė	63K

Aprašymas

Modelis:

Sukimo momentas rodomas skaičiais skalėje, matomas per langelį (40 - 50 atskiros vertės, priklausomai nuo sukimo momento ribų). Sukimo momentas tolygiai nustatomas reguliavimo raktu Torque-Setter Nr. 659931 (yra komplekte). Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, atsuktuvą girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Tikslumas $\pm 6\%$.

Paskirtis:

Su T formos rankena ir 1/4 colio antgalių laikikliu.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.

Nustatymo įrankis, skirtas dyd. 60-700: Skirta Nr. 659931 dyd. 1 ir dyd. 1400: Nr. 659931 dyd. 2.

Techninis aprašymas

Indikatorius	analoginis
maksimalus sukimo momentas	1400 cNm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	$\pm 6\%$

Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Sūkių momento ribos	500 - 1400 cNm
Sūkių momento ribos	5 - 14 Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliuavimas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svoris	560 g
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Feedback	ryškus
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Bendras ilgis L	120 mm
Serija	TorqueVario®
Kalibravimas	O1
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Gamintojo pavadinimas	TorqueVario®-S T
Nustatytas užveržimo momentas	ne
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Paslaugos

Kalibravimas
Dinamometrinis atsuktuvus
Maksimalus sukimo momentas 0,04-20 Nm

020200 0,04-20

Priedai

Reguliavimo įrankis Torque Setter Tipas 2

659931 2