

**Garant**
**Nupjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 19/1,5 mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273780 19/1,5
GTIN	4045197720917
Produktų klasė	21W

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

Tinka naudoti kartu su nupjovimo plokštelėmis Nr. 273656– 273670.

**Tinka:**

Laikikliai Nr. 273984 – 273994 arba Nr. 319132 / 319133 (VDI laikikliai).

**Dėmesio:**

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

**Pastaba:**

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670. Rinkinyje 2 atpjovimo peiliai, kiekvienas su plokštelių tvirtinimo lizdu.

galima atpjauti pagal ašį: ne  
kai maksimalus ruošinio Ø: 40 mm

Aukštis h<sub>1</sub>: 15,7 mm

Bendras ilgis L<sub>viso</sub>: 96 mm

**Techninis aprašymas**

Peilio aukštis h <sub>5</sub>	19 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	40 mm
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	15,7 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	96 mm

Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis