

**Combidisc® šlifavimo diskas (SiC), Ø 76,2 mm, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554024 80
GTIN	4007220778555
Produktų klasė	55G

**Aprašymas****Modelis:**

**Greitojo keitimo sistema** su plastikiniu išoriniu sriegiu (Roloc™, Combisic® CDR) leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

**Aštriabriauniai silicio karbido grūdėliai (SiC)** efektyviam šlifavimui nenaudojant daug jėgos.

**Paskirtis:**

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Ypač tinka titano lydinių, aliuminio, vario ir bronzos šlifavimui.

**Pastaba:**

**Roloc™ Bristle-Disc** rasite 573510 ff.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	80
Disko Ø	76,2 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC
Produkto pavadinimo požymis	Ø 76,2 mm

maksimalus sūkių skaičius	20000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Šlifavimo diskas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

## Priedai

Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554093 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo lšorinis Ø 75 mm	554092 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi lšorinis Ø 75 mm	554089 75
Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm minkšta lšorinis Ø 75 mm	554091 75
	554088 75

Guminė šlifavimo lėkštelė su M14 sriegiustandi Išorinis Ø  
75 mm

Guminė lėkštelė su laikikliu M14standi Išorinis Ø 75 mm

554094 75

Plastikinė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm Išorinis Ø 75 mm

554090 75