

Garant

Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 16/1,5mm

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273791 16/1,5
GTIN	4045197721112
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm²). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	1,5 mm
Varžtas	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Darbinės dalies ilgis L ₃	7,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	16 mm
t _{maks.} vidinis apdirbimas	4,5 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L ₁	30 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Pritaikymo sritys	vidinis radialinis įpjovimas
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX15

674248 TX15

Fiksavimo varžtas Tipas 12

279815 12

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500