

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklis atpjovimui, kairinis, Koto Ø DS / įpjovos plotis w: 20/1,5mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273791 20/1,5
GTIN	4045197721129
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

### Modelis:

Pagaminta iš labai atsparaus įrankių plieno (>1300 N/mm<sup>2</sup>). Kartu su iškiliu keičiamųjų plokštelių laikikliu pasiekiamas didžiausias pasipriešinimas ašinėms ir radialinėms pjovimo jėgoms ir taip žymiai pagerinama paviršiaus kokybė bei produktyvumas.

## Techninis aprašymas

Varžtas	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Įpjovos plotis w	1,5 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
t <sub>maks.</sub> vidinis apdirbimas	6 mm
Darbinės dalies ilgis L <sub>3</sub>	14,5 mm
Bendras ilgis L	180 mm
Atitraukto laikiklio darbinis ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

## Priedai

Fiksavimo varžtas Tipas 8

279815 8

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®  
profilis TX20

674248 TX20

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių  
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500