


**Garant****VARIO-LINE tekinimo įrankio laikiklis, kairinis, Koto aukštis h: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273795 16
GTIN	4045197721310
Produktų klasė	21W

**Aprašymas****Tinka:**

Plokštelės laikikliui Nr. 273799.

**Tiekimo sudėtis:**

Su montažiniais varžtais.

**Pastaba:**L = L<sub>1</sub> + L<sub>3</sub> (pjovimo laikiklis).Darbinės dalies ilgis L<sub>4</sub>: 21 mmL<sub>1</sub>: 100 mmL<sub>2</sub>: 24,5 mm

Varžtas: 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)

**Techninis aprašymas**

L <sub>2</sub>	24,5 mm
Koto aukštis h	16 mm
L <sub>1</sub>	100 mm
Varžtas	279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	21 mm
Paskirtis	kairinis
Produkto rūšis	Tekinimo laikiklis

---

**Priedai**

Fiksavimo varžtas Tipas 9	279815 9
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Fiksavimo varžtas	279910
Precizinis antgalis Torx® varžtams, kotas E 6,3 Torx® profilis TX10	674248 TX10