


VHM labai našus grąžtas Weldon DIN 6535 HB, TiN, Ø DC h7: 5,1mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122345 5,1 |
| GTIN | 4045197387790 |
| Produktų klasė | 12E |

Aprašymas
Modelis:

Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Koto tolerancija | h6 |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Nominalusis Ø D_c | 5,1 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 28 mm |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,14 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h7 |
| Koto Ø D_s | 6 mm |
| Bendras ilgis L | 66 mm |
| Norma | DIN 6537 K |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L_2 | 20,4 mm |
| Danga | TiN |
| Ašmenys | VHM |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Modelis | 4xD |
| Smailas kampas | 140 laipsniai |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar |
| Pusiau standartinis | taip |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | Spiralinis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka iš dalies | 240 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 110 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 90 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 80 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 65 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka iš dalies | 35 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 35 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 30 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 30 m/min | S |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | tinka | | |
| Oras | ribotai tinka | | |