



Kompaktiškas vamzdžių pjoviklis su 4 kreipiamaisiais ratukais



Užsakymo data

Užsakymo numeris	818305
GTIN	4045197721464
Produktų klasė	82A

Aprašymas

Modelis:

Pagrindinis korpusas iš magnio slėginio liejinio, dengtas sraigtais ir precizinė teleskopinė kreipiamoji. **4 kreipiamieji ratukai** (patikimai laiko, net jei Ø didelis) su grioveliu. Ergonomiška **rankena su atsarginiu pjovimo ratuku** Nr. 819100. Į korpusą įleidžiamas **rankinis užvartų nuėmiklis**.

Paskirtis:

Universalus pjoviklis **variniams, aliuminiams ir plonasieniams nerūdijančio plieno vamzdžiams**.

Atsarginė dalis:

Atsarginis varžtas Nr. 818020 pjovimo ratukui Nr. 819100. Geležtes rankiniams užvartų nuėmikliams žr. Nr. 838510, dyd. S10.

Pjovimo ratuko Ø: 20 mm

Pjovimo ratuko plotis: 5 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė: 5 mm

vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 3 - 35 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko Ø	20 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė	5 mm
Pjovimo ratuko plotis	5 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	3 - 35 mm

Produkto rūšis

Vamzdžių pjoviklis

Priedai

Kaištis

818020

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis
Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm

814920 35

Atsarginis pjovimo ratukas

819100