

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Kakliuko Ø d1: 60mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	306675 60
GTIN	4045197721273
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	60
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	60
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	40 mm
Virbo Ø d ₁	60 mm

Išorinis Ø D	140 mm
Užspaudimo Ø D ₁	60 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 63	309880 63
Frezos užveržimo varžtas Įspraustinės kakliuko Ø 60 mm	309860 60