

Garant GRIDLINE

**Kojos su valdomais ratukais, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927006 800
GTIN	4062406107703
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis krepčiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

**Tiekimo sudėtis:**

Apatinė dalis Nr. 927000, valdomų ir fiksuojamų ratukų rinkinys Nr. 927202 dyd. 2

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.

Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	800 mm
Plotis	50 mm

Gylis	700 mm
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

## Priedai

Kojos / apatinė dalis Aukštis 650 mm	927000 650
Ratukai 2 vnt. rinkinys Tipas 2	927202 2