

Garant GRIDLINE

**Kojos su valdomais ratukais, Aukštis: 950mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927006 950
GTIN	4062406107826
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

**Tiekimo sudėtis:**

Apatinė dalis Nr. 927000, valdomų ir fiksuojamų ratukų rinkinys Nr. 927202 dyd. 2

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.

Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

**Techninis aprašymas**

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Plotis	50 mm

Gylis	700 mm
Aukštis	950 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

---

## Priedai

Ratukai 2 vnt. rinkinys Tipas 2	927202 2
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800