

Garant GRIDLINE

**Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos, Aukštis: 750mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927001 750
GTIN	4062406107635
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

**Aukščio reguliavimo diapazonas 150 mm.****Tiekimo sudėtis:**

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos Nr. 927080 dyd. 150.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytos miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.

Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

**Techninis aprašymas**

Aukščio reguliavimo ribos	750 - 900 mm
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm

Plotis	50 mm
Gylis	700 mm
Aukščio reguliavimo tinklelis	25 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

## Priedai

Aukščio kompensavimas reguliuojant aukštį rankiniu būdu Tipas M10	927091 M10
Kojos / apatinė dalis Aukštis 750 mm	927000 750
Rankinis aukščio nustatymas Reguluojamas aukštis 150 mm	927080 150