

Garant GRIDLINE

Kojos su fiksuotais ratukais, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927004 900
GTIN	4062406107673
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Tiekimo sudėtis:

Apatinė dalis Nr. 927000, ratukų rinkinys Nr. 927202 dyd. 1

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.

Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Techninis aprašymas

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Plotis	50 mm

Aukštis	900 mm
Gylis	700 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

Kojos / apatinė dalis Aukštis 750 mm	927000 750
Ratukai 2 vnt. rinkinys Tipas 1	927202 1