

Garant GRIDLINE

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos, Aukštis: 900mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927001 900
GTIN	4062406107659
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

Aukščio reguliavimo diapazonas 150 mm.**Tiekimo sudėtis:**

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos Nr. 927080 dyd. 150.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytos miltelinu būdu.**

Pastaba:

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.

Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

Techninis aprašymas

Gylis	700 mm
Aukščio reguliavimo ribos	900 - 1050 mm

Plotis	50 mm
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Aukščio reguliavimo tinklelis	25 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

Priedai

Aukščio kompensavimas reguliuojant aukštį rankiniu būdu Tipas M10	927091 M10
Rankinis aukščio nustatymas Reguliuojamas aukštis 150 mm	927080 150
Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900