

Garant GRIDLINE

**Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos, Aukštis: 650mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927001 650
GTIN	4062406107628
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

**Aukščio reguliavimo diapazonas 150 mm.****Tiekimo sudėtis:**

Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos Nr. 927080 dyd. 150.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytos miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją.

Aukštis atitinka darbatalio apatinę briauną.

Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

**Techninis aprašymas**

Gylis	700 mm
Plotis	50 mm

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Aukščio reguliavimo tinklelis	25 mm
Aukščio reguliavimo ribos	650 - 800 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

## Priedai

Aukščio kompensavimas reguliuojant aukštį rankiniu būdu Tipas M10	927091 M10
Rankinis aukščio nustatymas Reguliuojamas aukštis 150 mm	927080 150
Kojos / apatinė dalis Aukštis 650 mm	927000 650