

RUNPOTEC
HPI KABELINZIEHSPEZIALIST**Kabelių įtraukimo virvė RUNPO 5 susukta, plastikinėje dėžėje, Juostos ilgis: 20m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	814872 20
GTIN	9120045472806
Produktų klasė	86A

Aprašymas**Modelis:**

5,3 mm storio įtraukimo virvė iš poliesterio, trigubai susukta. Abu galai supresuoti su sustiprintu, **lankščiu kreipiamuoju antgaliu** su apsauga nuo susisukimo ir ąša iš nerūdijančiojo plieno. Ypač lanksti virvė, lenkimo spindulys tik 20 mm.

Privalumai:

Nelūžta net ir sulenkus.

Paskirtis:

Vamzdžiams, kurių skersmuo 16–40 mm

Techninis aprašymas

Juostos ilgis	20 m
Didžiausia įkabinamo diržo jungties apkrova – įvorės maks.	2,7 kN
Produkto rūšis	Kabelių įtraukimo įrankiai

