

Garant**Poliravimo diskas (iš veltinio), minkštas, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

566976 115

GTIN

4045197721280

Produktų klasė

51M

Aprašymas**Modelis:**

Vertikaliai ant stiklo pluošto lėkštelės sustatyti **veltinio lapeliai** (aukštis 20 mm) poliravimo proceso metu didina lankstumą ir pagerina aušinimą.

Paskirtis:

Aukštos kokybės plieno ir spalvotųjų metalų poliravimui su poliravimo pasta Nr. 555740. Poliruoti reikia mažesniu darbinio greičiu (apie 1500 min⁻¹).

Techninis aprašymas

Plokštelių aukštis

20 mm

Kiaurymės Ø

22,23 mm

Forma

plokščia

Disko Ø

115 mm

Kietumo laipsnis

minkštas

Geležies, sieros ir chloro dalis

<0,1 %

optimaliai parinkta medžiagai

INOX

optimaliai parinkta medžiagai	Spalvotieji metalai
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis poliravimo diskas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		

Priedai

Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva BLUE	555740 BLUE
Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva WHITE	555740 WHITE