

mato

Rankinė kanistro pompa



Užsakymo data

Užsakymo numeris

084356

GTIN

Produktų klasė

08H

Aprašymas

Modelis:

Universali rankinė plastikinio kanistro pompa, skirta aušinimo alyvos koncentratų, skiediklių, tirpiklių, antifrizo ir pan. perpylimui. Kolbos strypas iš Niro plieno. Tinka 20-30 l plastikiniams talpykloms.

Tinka:

Pjovimo alyvos: Nr. 084210 dyd. 20, 084220 dyd. 20. Aušinančio tepalo ir šlifavimo alyvos koncentratai: Nr. 084241 dyd. 20, Nr. 084260, dyd. 20, Nr. 084265 dyd. 20, Nr. 084270 dyd. 20.

Tiekimo sudėtis:

Kanistro pompa, 2 m plastikinė žarna su išleidimo antgaliu, 2 m PVC-žarna su išleidimo antgaliu, su prijungimo adapteriu kanistrui ant išorinių sriegių DIN 61.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas

KLP-C 25

Per taktą pumpuojamas kiekis

0,25 l

Produkto rūšis

Pompa statinei

Priedai

Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratasHPC VEG Turinys 20 l	084265 20
Efektyvi pjovimo alyva be chloroAlpha 93 Turinys 20 l	084210 20
Našus aušinimo-tepimo koncentratas ir alyva pjūklamsCBF Turinys 20 l	084241 20
Efektyvi pjovimo alyva, klampi, be chloroDAR 50 Visco Turinys 20 l	084220 20
Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratasPlus Turinys 20 l	084260 20
Našus šlifavimo alyvos koncentratas Turinys 20 l	084270 20