

Garant**Poliravimo diskas (iš veltinio), vidutinis, Disko Ø: 115mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 566977 115 |
| GTIN | 4045197722409 |
| Produktų klasė | 51M |

Aprašymas**Modelis:**

Vertikaliai ant stiklo pluošto lėkštelės sustatyti **veltinio lapeliai** (aukštis 20 mm) poliravimo proceso metu didina lankstumą ir pagerina aušinimą.

Paskirtis:

Aukštos kokybės plieno ir spalvotųjų metalų poliravimui su poliravimo pasta Nr. 555740. Poliruoti reikia mažesniu darbinio greičiu (apie 1500 min⁻¹).

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Forma | plokščia |
| Plokštelių aukštis | 20 mm |
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| Disko Ø | 115 mm |
| Kietumo laipsnis | vidutinis |
| Geležies, sieros ir chloro dalis | <0,1 % |
| optimaliai parinkta medžiagai | INOX |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| optimaliai parinkta medžiagai | Spalvotieji metalai |
| maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis poliravimo diskas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| Plienas <67 HRC | tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva WHITE | 555740 WHITE |
| Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva BLUE | 555740 BLUE |