

Garant**eco įpjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 32/5mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273866 32/5
GTIN	4045197722584
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Modelis:

Su eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai Nr. 319132 – 319133.

Atsarginė dalis:

Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	5 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	110 mm
Peilio aukštis h ₅	32 mm
Aukštis h ₁	25 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	150 mm

Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

Priedai

Varžtas ECO-laikikliui Tipas 1	279828 1
--------------------------------	----------