

Garant**eco įpjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h₅ / įpjovos plotis w: 26/2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	273866 26/2
GTIN	4045197722522
Produktų klasė	21W

Aprašymas**Modelis:**

Su eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai Nr. 319132 – 319133.

Atsarginė dalis:

Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

Techninis aprašymas

kai maksimalus ruošinio Ø	60 mm
Peilio aukštis h ₅	26 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Aukštis h ₁	21,4 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	120 mm

Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

Priedai

Varžtas ECO-laikikliui Tipas 1	279828 1
--------------------------------	----------