

**Garant**
**eco įpjovimo peilis, neutralus, Peilio aukštis h<sub>5</sub> / įpjovos plotis w: 32/3mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273866 32/3
GTIN	4045197722560
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

### Modelis:

Su eco aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

### Paskirtis:

Gilių griovelių ir didelių diametrų ruošinių apdirbimui.

### Tinka:

Laikikliai Nr. 273893; 273894; 274095; 274097 arba VDI laikikliai Nr. 319132 – 319133.

### Atsarginė dalis:

Fiksavimo varžtas Nr. 279828 1.

### Dėmesio:

Raktą plokštelės tvirtinimui / išėmimui Nr. 279920 reikia užsakyti atskirai.

### Pastaba:

Nuo 19,5 mm įpjovos gylio (iki įpjovos pločio 3 mm) arba nuo 24,5 mm įpjovos gylio (įpjovos plotis iki 4 mm) pjovimo metu prie šoninės ruošinio briaunos prisiliečia ir 2-oji plokštelės pjovimo briauna. Dėl to gali susidaryti įrėžos ant šoninio ruošinio paviršiaus. Prireikus naudokite uždedamas tekinimo plokšteles Nr. 273656 – 273670.

## Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	3 mm
kai maksimalus ruošinio Ø	110 mm
Peilio aukštis h <sub>5</sub>	32 mm
Aukštis h <sub>1</sub>	25 mm
Serija	Eco
Bendras ilgis L	150 mm

Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	taip
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Įpjovimo peilis

---

## Priedai

Varžtas ECO-laikikliui Tipas 1	279828 1
--------------------------------	----------