



Stereoskopinis mikroskopas STEMI 508 su išvestimi kamerai, Tipas: 508CMAT



Užsakymo data

Užsakymo numeris	491846 508CMAT
GTIN	2050001785022
Produktų klasė	49B

Aprašymas

Modelis:

Stereoskopinis mikroskopas, trimatis, šviesus ir ryškus vaizdas. Greenough dizainas puikiai atvaizdo kokybei. **Apochromatiniai lęšiai** koreguoja lęšių klaidas trimis spalvoms (raudona, žalia ir mėlyna) ir tokiu būdu užtikrina puikios kokybės ir spalvų nuotraukas. Reguluoti atstumą tarp lęšiuko centrų ir atlikti dioptrijų korekcijas galima individualiai. Rankena mobiliam naudojimui. Šaltos šviesos stovas, krintančios šviesos reguliatorius, sklindančios šviesos plokštuma (šviesi aplinka/tamsi aplinka), stovas su atšaka ir 145 mm eigos valdymas.

Žiedinis šviestuvus iš K LED šviesos diodų - 48 vnt. 2 eilėmis.

Papildoma C-Mount išvestis kamerai.

Tiekimo sudėtis:

Su rėmeliais Nr. 491832. Poliarizavimo priedai kontūrų šviestuvui bei žibintui.

Priedai pasirinktinai:

AxioCam 491852 ir 491853.

Techninis aprašymas

Darbinis atstumas	92 mm
Okuliaras	PL 10x

Didinimas (x kartų)	6,3 - 50
Didinimas	8:1
Matymo lauko Ø	35 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Stereomikroskopas

Priedai

Rėmeliai stereo mikroskopams, pora	491832
------------------------------------	--------