



## WHM labai našus grąžtas Whistle Notch DIN 6535 HE, TiN, Ø DC h7: 9,6mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122640 9,6    |
| GTIN             | 4045197395931 |
| Produktų klasė   | 12E           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tvirta šerdis ir speciali viršūnės geometrija – maksimaliai tikslus grąžto centravimas. Dėl šiek tiek užapvalintos pagrindinės pjovimo briaunos ir ypatingos griovelių formos gręžimo metu suformuojama trumpa drožlė.**

#### Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

#### NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

**Rekomenduojamas atitikmuo iš naujosios serijos Nr. 122778.**

### Techninis aprašymas

|   |              |
|---|--------------|
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 61 mm        |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>               | 0,22 mm/aps, |
| Koto tolerancija  | h6           |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 9,6 mm       |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2            |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h7           |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 10 mm        |
| Bendras ilgis L   | 103 mm       |
| Norma   | DIN 6537     |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 46,6 mm      |
| Danga   | TiN          |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 6xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HB su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Spalvinis žymėjimas | žalia              |
| Produkto rūšis      | Spiralinis gražtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis       | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|-----------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | ribotai tinka   | 240 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka           | 110 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka           | 90 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka           | 80 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka iš dalies | 65 m/min       | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka   | 30 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka           | 35 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka           | 30 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka           | 30 m/min       | S         |
| Uni                             | tinka           |                |           |
| drėgnas, maks.                  | tinka           |                |           |
| šlapias, min.                   | tinka           |                |           |
| Oras                            | ribotai tinka   |                |           |