

Garant**Poliravimo galvutė iš veltinio lapelių Koto Ø 6 mm, Tipas: ZY6040****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552212 ZY6040
GTIN	4045197722799
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Veltinis apie kotą išdėstytas vėduoklės forma.

Paskirtis:

Poliravimas lankstesnis, labiau prisitaikoma prie kontūrų. Paskui vidutinio standumo ir minkštu modeliais galima paviršių nupoliruoti iki veidrodinio blizgesio.

Pastaba:

Poliravimo ritinėliai ir šepėčiai iš veltinio turi būti naudojami su **šlifavimo ir poliravimo pastomis**, pvz., Nr. 552250 / 555740. Rekomenduojamas apskritiminis greitis 5 -10 m/s.

Kietumo laipsnis: vidutinis

Galvos Ø: 60 mm

Galvutės ilgis: 40 mm

Koto Ø: 6 mm

Techninis aprašymas

Galvos Ø	60 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	40 mm

Kietumo laipsnis	vidutinis
Produkto rūšis	Poliravimo ritinėlis

Priedai

Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 150	552250 150
Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva BLUE	555740 BLUE
Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva DARKPINK	555740 DARKPINK
Poliravimo pastos gabalėlis Unipol® Spalva WHITE	555740 WHITE
Šlifavimo pasta SiC Grūdelių dydis, SiC šlifavimo pasta 280	552250 280