

Garant GRIDLINE

**Atitraukta apatinė dalis, Kojų aukštis: 900mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927040 900
GTIN	4062406107857
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją. Atitrauktų apatinių dalių negalima permontuoti į pagrindus su ratukais. Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	900 mm
Plotis	50 mm
Svoris	6,9 kg
Gylis	475 mm

tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

## Priedai

GridLine darbastaliai su aukščio kompensavimu Tipas M12	927090 M12
Ratukai, rinkinyje 2 vnt. Tipas 2	927092 2