

Garant GRIDLINE

Galinė sienelė / lentyna vienos dalies, Tinka plokštėms, kurių ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927140 1000
GTIN	4062406107888
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Galinė sienelė arba apatinė lentyna išlankstyta iš lakštinio plieno. Montavimui tarp 2 kojelių dalių. Konstrukcija panaši į galinę sienelę užtikrina regėjimo apsaugą ir stabilumą. Apkrovos paskirstymas ties nurodytais plotais susijęs su apatine lentyna.

Tinka:

Kojelių dalis žr. Nr. 927000. Kampinė atraminė koja Nr. 927112.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

Pastaba:

Norėdami naudoti visą darbatalio gylį kaip lentyną, turi būti įrengta dviejų dalių lentyna. Tvirtinant apatinę lentyną be galinės sienelės reikia papildomai pritvirtinti kampo aptaisus Nr. 927122. Tvirtinant su galine sienele kampo aptaisų nereikia. Netinka Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Svoris	3,4 kg
Keliamoji galia pagal plotą	100 kg
Gylis	300 mm
Plotis	900 mm
Lentyna	Multifunktion

medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna