

Garant GRIDLINE

**Rankiniu būdu reguliuojamo aukščio kojos, Kojų aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927042 800
GTIN	4062406107864
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Iš lakštinio plieno, 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui kas 25 mm. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Su laidų pravadais galima lengvai ir greitai nutiesti laidus / kabelius.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Kojelių dalims be galinės sienelės ar korpuso reikalingi kampo aptaisai Nr. 927122, siekiant sutvirtinti konstrukciją. Atitrauktų apatinių dalių negalima permontuoti į pagrindus su ratukais. Sumontuoti darbataliai būtina turi būti pritvirtinti, kad nenuvirstų.

**Techninis aprašymas**

Aukščio reguliavimo ribos	800 - 950 mm
tinka plokštėms, kurių plotis	750 mm
Gylis	475 mm
Plotis	50 mm

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1,5 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

## Priedai

Aukščio kompensavimas reguliuojant aukštį rankiniu būdu Tipas M10	927091 M10
Rankinis aukščio nustatymas Reguliuojamas aukštis 150 mm	927080 150
Atitraukta apatinė dalis Kojų aukštis 800 mm	927040 800