

Garant GRIDLINE

Galinė sienelė / lentyna dviejų dalių, Tinka plokštėms, kurių ilgis: 1500mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927142 1500
GTIN	4062406108021
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Galinė sienelė arba apatinė lentyna išlankstyta iš lakštinio plieno. Montavimui tarp 2 kojelių dalių. Konstrukcija panaši į galinę sienelę užtikrina regėjimo apsaugą ir stabilumą. Apkrovos paskirstymas ties nurodytais plotais susijęs su apatine lentyna.

Tinka:

Kojelių dalis žr. Nr. 927000.

Tiekimo sudėtis:

Su tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Norėdami naudoti visą darbatalio gylį kaip lentyną, turi būti įrengta dviejų dalių lentyna. Tvirtinant apatinę lentyną be galinės sienelės reikia papildomai pritvirtinti kampo aptaisus Nr. 927122. Tvirtinant su galine sienele kampo aptaisų nereikia. Netinka Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Gylis	300 mm
Plotis	1400 mm
Keliamoji galia pagal plotą	100 kg
Lentyna	Multifunktion

medžiagos storis	1 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100 kg
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Lentyna