

Garant GRIDLINE

Ratukai 2 vnt. rinkinys, Tipas: 2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927202 2
GTIN	4062406108076
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

125 mm skersmens ratukai. Puikiai tinka, net jeigu pagrindas nelygus. Sriegių apsauga apsaugo nuo ratuko užsikirtimo. Optimalus veikimas dėl aukštos kokybės Ø 125 mm rutulinių guolių, žymių nepaliekančios poliuretano dangos, minimalaus ratukų pasipriešinimo ir nedidelio triukšmo važiuojant.

Keliamoji galia, tenkanti ratukui 200 kg. Maksimali keliamoji galia dėl 4 ratukų: 600 kg. Rinkinys susideda iš 2 nulenkiamų fiksuojamų ratukų su ratuko ir stalviršio vainiku, įskaitant tvirtinimo įrangą.

Spalva:

Cinkuota, nekonfigūruojama.

Pastaba:

Ratų montavimas padidina 150 mm darbastalio darbinį aukštį.

Techninis aprašymas

Aukštis	150 mm
Kiekvieno keliamoji galia	200 kg
Konstruktinis aukštis	180 mm

Ratuko Ø	125 mm
Svoris	2,2 kg
Produkto rūšis	Rulonas