

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su stalčiais, 12×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 300/3**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927300 300/3 |
| GTIN | 4062406108137 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aliuminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 50, 75, 100

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---------|
| Stalčiaus naudingasis plotis | 300 mm |
| Durų skaičius | 0 |
| Svoris | 30,6 kg |
| Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 |
| Stalčių naudingasis plotis G | 12 |
| Gylis | 650 mm |

| | |
|--|--|
| Stalčių skaičius | 3 |
| Plotis | 400 mm |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 225 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 |
| Naudingas plotis | 350 mm |
| Naud. aukštis | 225 mm |
| Aukštis | 300 mm |
| stalčių priekio aukštis | 50 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 100 mm |
| Ištraukiamų lentynų skaičius | 0 |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Reguliuojamas aukštis kas | 25 mm |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 12x20G |
| Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Stalčius Stalčių aukštis 50 mm | 927500 50 |
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm | 927500 75 |
| Stalčius Stalčių aukštis 100 mm | 927500 100 |
| Korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis 300 mm | 927412 300 |

| | |
|---|-------------|
| Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10 | 951025 10 |
| Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21 | 914227 KO21 |