

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su stalčiais, 12×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 400/4**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927300 400/4
GTIN	4062406108151
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aliuminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 100

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Durų skaičius	0
Naud. aukštis	325 mm

Naudingasis aukštis stalčiams	325 mm
Aukštis	400 mm
Stalčių naudingasis plotis G	12
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių skaičius	4
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Svoris	40 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
Naudingas plotis	350 mm
Plotis	400 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75

Korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis 400 mm	927412 400
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21