

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su durimis su dešinine atrama / stalčiais, 12×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 900/2**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927305 900/2 |
| GTIN | 4062406108335 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75

Durų aukštis mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

| | |
|--|---|
| Svoris | 43,7 kg |
| Stalčių skaičius | 2 |
| Durelių naudingasis aukštis | 625 mm |
| Naudingas plotis | 350 mm |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 300 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| stalčių priekio aukštis | 75 mm |
| Durų skaičius | 1 |
| Durų tvirtinimas | dešininis |
| Gylis | 650 mm |
| Plotis | 400 mm |
| Stalčių naudingasis plotis G | 12 |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 |
| Naudingasis aukštis stalčiams | 150 mm |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm |
| Aukštis | 900 mm |
| Durų aukštis | 625 mm |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 12×20G |
| Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm | 927500 75 |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12 | 914226 KO12 |
| Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10 | 951025 10 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21 | 914227 KO21 |