

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G su durimis ir dešinine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 600****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 927310 600    |
| GTIN             | 4062406108359 |
| Produktų klasė   | 9GG           |

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aliuminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Durys su dešinine atrama.

**Komplektacija:**

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Plotis           | 400 mm    |
| Durų tvirtinimas | dešininis |

|  |  |
|--|--|
| Naudingas plotis                                 | 350 mm   |
| Aukštis  | 600 mm   |
| Stalčių skaičius                                 | 0  |
| Gylis  | 650 mm   |
| Svoris   | 21,4 kg  |
| Durų skaičius                                    | 1  |
| Durelių naudingasis aukštis                      | 525 mm   |
| Durų aukštis                                     | 525 mm   |
| Naud. aukštis                                    | 525 mm   |
| medžiagos storis                                 | 1 mm   |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg  |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)            | 100 %  |
| Durų atidarymo kampas                            | 180 laipsniai  |
| Cilindrinė spyna                                 | modulinė apyraktė  |
| Spalvos pasirinkimas                             | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis                                   | Darbastalio korpusas   |

## Priedai

|   |             |
|---|-------------|
| Cinkuota lentyna Tipas 1                    | 927515 1    |
| Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12    | 927094 12   |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12 | 914226 KO12 |