

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G su durimis ir dešinine atrama, Stalčių aukštis / skaičius: 700****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927310 700
GTIN	4062406108366
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aliuminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinautomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Durys su dešinine atrama.

**Komplektacija:**

Durų aukštis mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinio būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

**Techninis aprašymas**

Naudingas plotis	350 mm
Durų aukštis	625 mm

Durelių naudingasis aukštis	625 mm
Stalčių skaičius	0
Aukštis	700 mm
Naud. aukštis	625 mm
Durų tvirtinimas	dešininis
Plotis	400 mm
Svoris	23,7 kg
Gylis	650 mm
Durų skaičius	1
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

## Priedai

Cinkuota lentyna Tipas 1	927515 1
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Kabliukai darbastalių lentynoms Tipas 12	927094 12