

Garant GRIDLINE

Korpusas 16G su durimis su dešinine atrama / stalčiais, 12×20G, Stalčių aukštis / skaičius: 900/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris

927305 900/3

GTIN

4062406108342

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

Durys su dešinine atrama.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 100

Durų aukštis mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Dyd. 600 ir 700 tinkami tik Ready-to-go darbataliams.

Techninis aprašymas

Naudingasis aukštis stalčiams	250 mm
Gylis	650 mm
Stalčių skaičius	3
Durų aukštis	525 mm
Durų tvirtinimas	dešininis
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
stalčių priekio aukštis	100 mm
stalčių priekio aukštis	75 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Durelių naudingasis aukštis	525 mm
Plotis	400 mm
Naudingas plotis	350 mm
Svoris	50,7 kg
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Durų skaičius	1
Stalčių naudingasis plotis G	12
Aukštis	900 mm
medžiagos storis	1 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927500 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927500 100
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Korpusas 16G su durimis, individualiam stalčių komplektavimui Aukštis / Durų aukštis 900/525 mm	927420 900/525
Rankenų juostelės su dangteliais galuose 20 vnt. Tipas 10	951025 10
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21