

Garant GRIDLINE

**Stalčių korpusas 16G su ratukais, 12×20G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 400/4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927315 400/4
GTIN	4062406108397
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Aluminio rankenėlės** su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis.

Su juodu ABS plastiko apvalkalu ir 2K-Haptoprene® stumiamąja rankena. Su 2 fiksuotais ir nulenkiama ratukais (nulenkiama ratukai su fiksatoriumi ratukams ir stabdžiu) Ø 125 mm, su žymių nepaliekančia poliuretano danga, minimaliu riedėjimo pasipriešinimu, nekelti triukšmo ir saugo sriegius. **Atskirų stalčių išėmimas viena ranka** užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Centrinis užraktas kaištine cilindrine spyna.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 75, 75, 100

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčių priekis tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dažyti milteliniu būdu. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Pastaba:**

Negalima stumti po elektra reguliuojamomis darbo vietomis Nr. 920301 – 920316.

**Techninis aprašymas**

Krašto ribotuvas	4-pusis
Stalčių skaičius	4
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Ratuko Ø	125 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Ratukai nepalieka žymių	taip
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Svoris	50,1 kg
Naud. aukštis	325 mm
ComfortClose	ne
Aukštis	600 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	300 mm
Dėklas	taip
Gylis	740 mm
Durų skaičius	0
su pakeltu kraštu	taip
maksimali keliamoji galia	600 kg
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius	2
Plotis	420 mm
Rato medžiaga	Poliuretano danga nepalieka žymių
Stalčių bloko aukštis	400 mm
Stalčių bloko plotis	400 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	325 mm
Stalčių bloko gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Stalčių naudingasis plotis G	12

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Modelis	su ratukais
Modelis	su stalčiais
Korpusą atidaryti iš viršaus	ne
Naudingasis aukštis stalčiams	325 mm
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	12x20G
Produkto rūšis	Stalčių blokas su ratukais dirbtuvėms

## Priedai

Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12	951020 12
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 100 mm	927505 100
Stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu Stalčių aukštis 75 mm	927505 75
Stumdomas korpusas 16G, individualiam stalčių komplektavimui Korpuso aukštis 400 mm	927430 400
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21