

**HOLEX**

**Šlifavimo movos laikiklis, su įpjovomis, kūginis, koto Ø 6 mm, Maksimalus Ø × galvos ilgis: 36X60mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	553830 36X60
GTIN	4045197722942
Produktų klasė	52E

## Aprašymas

### Modelis:

Elastinė guminė galvutė su įpjovomis ir plieniniu kotu. Šlifuotas šoninis paviršius sumažina spindulinį mušimą iki minimumo.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	13500 min <sup>-1</sup>
didžiausias Ø	36 mm
mažiausias Ø	22 mm
Galvos Ø	5 mm
Galvutės ilgis	60 mm
Forma	kūginis
Koto Ø	6 mm
Pagrindo medžiaga	elastinė guminė galvutė
Produkto rūšis	Šlifavimo įvorės laikiklis

