

Garant GRIDLINE

**Korpusas 16G, pritaikytas užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisui bei spaustuvui, Aukštis: 800mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	927321 800
GTIN	4062406108496
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos 16G korpusas. Centrinis užraktas **kaištine cilindrine spyna**. Stalčius nerakinamas.

Tinka GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisui Nr. 967565 dyd. 120 ir spaustuviu Nr.967100 dyd.120 (kartu netiekiami).

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai tamsiai pilkos spalvos RAL 7016, **dengti milteliais. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Svoris	39,2 kg
Stalčių skaičius	1
Plotis	400 mm
Aukštis	800 mm

Gylis	650 mm
Stalčių naudingasis gylis G	12×20
Naudingas plotis	280 mm
Naud. aukštis	570 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
medžiagos storis	1 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Kojos / apatinė dalis

## Priedai

Užvertimo ir aukščio reguliavimo prietaisas su spaustuvais Spaustuvių žiaunų plotis 120 mm	967565 120
Atskirų stalčių atrakinimas viena ranka Stalčių naudingasis plotis G 12	951020 12
Paralelinis spaustuvas Žiaunų plotis 120 mm	967100 120
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12